

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	E16R SVUBR/L 11
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Spanhoogte L_2	15 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Koplengte L_1	16,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
Totale lengte L	200 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang