

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Totale lengte L	250 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D _{min}	31,5 mm
ISO-code houder	E25S SVUBR/L 11
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang