

**Garant****Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 40 A = 100, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302606 8
GTIN	4062406099879
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reservespanschroef nr. 309900	8
Buiten-Ø D	28 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Reservespan Schroef Voor span-Ø D1 8 mm	309900 8