

Garant**Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302655 8 |
| GTIN | 4062406100155 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Buiten-Ø D | 28 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Span-Ø D ₁ | 8 mm |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 8 |
| Opname | BT 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm | 309900 8 |