

Garant
ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16

Bestelgegevens

Bestelnummer	302765 16
GTIN	4062406100223
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoatete precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300. Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm

Buiten-Ø D	28 mm
ER-spansleutel	16
Span-Ø D ₁	0,5-10 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spanmoervoor HiRunER-spantanghouder Voor ER 16	309617 16
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spanmoerHigh Speed Voor ER 16	309610 16
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309403 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spanmoer Voor ER 16	309580 16
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 16	309612 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
	309445 2

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2 mm

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm 308906 5

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm 309402 7

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm 309403 6

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm 308921 6

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm 309403 8

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 308806 40

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm 308922 3

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm 309402 4,5

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm 308906 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm 308901 3

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm 309425 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm 308901 8

ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm 309404 6

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm 309403 9

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm 309445 3,5

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 308785 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm 308920 7

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm 308906 3

ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm 308922 5

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7