

Garant**Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302655 18
GTIN	4062406100209
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16