

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302765 40
GTIN	4062406100261
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoatete precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	63 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-ER-spanmoer	40

ER-spansleutel	40
Spanbereik	3 - 26 mm
Span-Ø D ₁	3-26 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spanmoervoor HiRunER-spantanghouder Voor ER 40	309617 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309419 10
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309419 14
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309419 9
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
	309419 16

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309419 11
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spanmoer High Speed Voor ER 40	309610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 40	309612 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spanmoer Voor ER 40	309580 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19