

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302828 20
GTIN	4062406100308
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 13 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Reserve-ER-spanmoer: 20

ER-spansleutel: 20

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	34 mm
Reserve-ER-spanmoer	20
Spanbereik	1 - 13 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
ER-spansleutel	20
Span-Ø D ₁	1-13 mm
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309428 2,8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309428 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308916 6
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308930 9

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308916 12
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308911 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309446 3
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309446 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308911 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309406 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308911 1
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308930 12
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308911 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309428 4,5
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spanmoer Voor ER 20	309580 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308916 11

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309406 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308911 13
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308916 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309446 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308916 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309406 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309446 5
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309406 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308911 2
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308916 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308930 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm	309446 2,8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308916 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309446 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309406 10
	309446 4,5

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm

ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm

308930 13

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm

308911 8

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm

309446 7

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm

309428 6

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm

613300 25

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm

308916 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm

308930 8

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50

308812 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm

308930 2

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm

308930 5

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm

308916 3

ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm

308911 11

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50

308790 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm

308930 1

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm

309406 8