

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302828 16
GTIN	4062406100292
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	16
Buiten-Ø D	28 mm
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
ER-spansleutel	16
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 16	309612 16
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 16	309617 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309404 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309403 4
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spanmoer Voor ER 16	309580 16
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spanmoer High Speed Voor ER 16	309610 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309402 7

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309403 7
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309445 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8