



Rechte persluchtslijpers, Type: SMP60



Bestelgegevens

Bestelnummer	079440 SMP60
GTIN	5000630
Artikelklasse	03P

Omschrijving

Uitvoering:

ATA – rechte persluchtslijper **met 3mm-spantangen** voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. **Voorfilter geïntegreerd**. Minislijper met turbineaandrijving, met een **maximumtoerental van 60000 1/min.**

Technische beschrijving

Afgegeven vermogen	85 W
Spantang-Ø	3 mm
Geluidsproductie	68 dB(A)
Fabrikantnummer	SPM 60 R
Gewicht	0,17 kg
Maximale luchtbehoefte	230 l/min
Maximaal toerental	60000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Lengte	140 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

