

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	E16R SVJCR/L11
Halsbreedte L <sub>4</sub>	9,5 mm
Instelhoek κ	142 graden
Koplengte L <sub>1</sub>	31,4 mm
Totale lengte L	200 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang