

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
ISO-code houder	E10K SVJCR/L07
Instelhoek κ	142 graden
Halsbreedte L_4	6,3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Koplengte L_1	18 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	1,5 mm
Plaatafmeting	7 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang