

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	E12M SVJCR/L07
Middenverplaatsing $L_3$	2 mm
Totale lengte L	150 mm
Halsbreedte $L_4$	7,8 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Plaatafmeting	7 mm
Koplengte $L_1$	18 mm
Instelhoek $\kappa$	142 graden
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	13 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang