

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 26
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	8 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3 mm
Instelhoek $\kappa$	142 graden
Totale lengte L	80 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Plaatafmeting	5 mm
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
ISO-code houder	E08F SVJCR/L05
Halsbreedte $L_4$	6 mm
Koplengte $L_1$	26 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang