

**Garant**
**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302905 22
GTIN	4062406100445
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
 Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Vorm ADB.

**Toepassing:**

**Met passpie** voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	22
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm

Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40