

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	302905 40
GTIN	4062406100483
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. Vorm ADB.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Buiten-Ø D	70 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Span-Ø D ₁	40 mm

Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40