

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	5 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
ISO-code houder	E08F SVJCR/L05
Middenverplaatsing L ₃	3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Spanhoogte L ₂	7,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	8 mm
Totale lengte L	80 mm
Koplengte L ₁	26 mm
Instelhoek κ	142 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang