

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 303025 32     |
| GTIN          | 4062406100612 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Vorm ADB.

Met 4 koelkanaalboringen.

- **Cilindrische vorm.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

**Levering:**

Inclusief frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

|   |        |
|---|--------|
| Afkoppellengte A-maat                       | 100 mm |
| Buiten-Ø D                                  | 78 mm  |
| Doorn-Ø d <sub>1</sub>                      | 32 mm  |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840       | 32     |
| Reserve-frees aantrekbout nr. 309860/309861 | 32     |
| Span-Ø D <sub>1</sub>                       | 32 mm  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opname                             | BT 40 A = 100                     |
| Norm                               | DIN 6357                          |
| Opnamenorm                         | JIS B6339                         |
| Opnamenorm                         | ISO 7388-2                        |
| Vorm                               | ADB                               |
| Koelkanaalboring                   | niet afsluitbaar                  |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 5 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Meskopopname                      |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308795 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40                            | 308830 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40                            | 308802 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40                            | 308806 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308790 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308785 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308765 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40             | 308801 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308760 40 |