



## Hydrohouder Comp-R Rondloop instelbaar, SK 40, Span-Ø D1: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302036 20
GTIN	
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Rondloopnauwkeurigheid instelbaar op 0 µm.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met Balluff-chip-boring.

#### Toepassing:

Perfekte spanhouder waar een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid vereist is:

- Ruimen.
- Boren (vooral kleine diameters).
- Gebruik van gevoelig, kostbaar gereedschap.
- Voor het spannen van schachttolerantie h6.

#### Accessoires:

Tussenbussen nr. 302135 – 302180, cilindrische reinigers nr. 343720, aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	50 mm
Buiten-Ø D	52,5 mm
Opname	SK 40

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302160 10
Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 20	309740 20
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302160 6
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302155 16
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302160 8
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302160 16
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 5 mm	302155 5
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302155 6
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302160 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302155 8

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 4 mm	302155 4
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 3 mm	302155 3
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 20	309745 20
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302155 14
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302155 10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302155 12
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 5 mm	302160 5
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 4 mm	302160 4
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 3 mm	302160 3
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Gesleufde reduceerhulsafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302160 14
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40