

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 261327 16/11  |
| GTIN          | 4062406100650 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Minimale voorboor-Ø $D_{min}$ | 22 mm          |
| geschikte wisselplaat         | VC.. 1103..    |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 27      |
| Totale lengte L               | 200 mm         |
| Middenverplaatsing $L_3$      | 2 mm           |
| Plaatafmeting                 | 11 mm          |
| Instelhoek $\kappa$           | 142 graden     |
| Koplengte $L_1$               | 31,4 mm        |
| ISO-code houder               | E16R SVJCR/L11 |
| Halsbreedte $L_4$             | 9,5 mm         |
| Spanhoogte $L_2$              | 15 mm          |
| Schacht-Ø $D_s$               | 16 mm          |
| Norm                          | Fabrieksnorm   |
| Inzetsoort                    | links          |
| Binnendraaidiepte tot         | 8xD            |
| Snijmateriaal                 | HM             |
| Inwendige koeling             | ja             |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Toepassing  | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang           |