

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L ₄	6,3 mm
Koplengte L ₁	18 mm
Instelhoek κ	142 graden
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Middenverplaatsing L ₃	1,5 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
ISO-code houder	E10K SVJCR/L07
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang