

**Weldonhouder Vorm AD, BT 30 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302597 8
GTIN	4062406100070
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten fijn glaspargelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Reservespanschroef nr. 309900	8
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm	309900 8