

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Koplengte L <sub>1</sub>	16,5 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	11 mm
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-code houder	E16R SVUCR/L11
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang