

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	23 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Koplengte L_1	23 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	31,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
ISO-code houder	E25S SVUCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang