

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
Totale lengte L	250 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
ISO-code houder	E25S SVUCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	17 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	23 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang