

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	20,5 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	93 graden
ISO-code houder	E20S SVUCR/L11
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang