

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	16,5 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	21 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Totale lengte $L$	200 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
ISO-code houder	E16R SVUCR/L11
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang