



## Weldonhouder Vorm AD, BT 50 kort, Span-Ø D1: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302657 20
GTIN	4062406100957
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

### Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	20
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 20 mm	309900 20