

**ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 60, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302747 20 |
| GTIN | 4062406100995 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glaspargelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 13 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Reserve-ER-spanmoer: 20

ER-spansleutel: 20

Technische beschrijving

| | |
|------------|-----------|
| Spanbereik | 1 - 13 mm |
|------------|-----------|

| | |
|------------------------|----------------|
| ER-spansleutel | 20 |
| Reserve-ER-spanmoer | 20 |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm |
| Buiten-Ø D | 34 mm |
| Span-Ø D ₁ | 1-13 mm |
| Opname | BT 30 A = 60 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Spantanghouder |