



ER-spantanghouder Vorm AD, BT 40 kort, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	302757 16
GTIN	4062406101015
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
ER-spansleutel	16
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 16	309612 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309404 6
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309403 4,5

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spanmoer Voor ER 16	309580 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4

ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 16	309617 16
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2 mm	309445 2
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309403 6
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spanmoer High Speed Voor ER 16	309610 16