

**Meskopopname Vorm A, BT 30 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303007 16
GTIN	4062406101169
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹. Vorm A.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	16 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Afkoppellengte A-maat	35 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname