



## Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302897 32
GTIN	4062406101145
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.  
Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Vorm A.

#### Toepassing:

**Met passpie** voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

#### Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

#### Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

### Technische beschrijving

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Buiten-Ø D	58 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32

Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondlooppnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40