

**Meskopopname Vorm A, BT 40 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303017 40
GTIN	4062406101244
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹. Vorm A.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Buiten-Ø D	89 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40