

**Meskopopname Vorm A, BT 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303037 40
GTIN	4062406101282
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Alle schachten fijnglasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Vorm A.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Buiten-Ø D	89 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname