

Garant
Krimhouder met koelkanaalboring, HSK-A 100 A = 120, Span-Ø D1: 6mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308283 6 |
| GTIN | 4062406101299 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

Vanaf span-Ø D₁ 6 mm met draadgaten voor balanceerschroeven.

Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen vanaf span-Ø D₁ 6 mm (verstelafstand 10 mm).

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

GARANT: HSK-functievlakken bewerkt. **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**

Toepassing:

- **Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**
- **Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.**

Levering:

Bij houders met lengteverstelling incl. lengteverstelschroef (vanaf span-Ø D₁ 6 mm).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416, krimpapparaten nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 180.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------|
| Span-Ø D ₁ | 6 mm |
| Buiten-Ø D | 27 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Koelkanaalboring | afsluitbaar |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Opname | HSK-A 100 A = 120 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Inwendige koeling | ja |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|------------------------|------------|
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |