


Garant**Afsteekplaat links 10°, HU7310, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273680 2
GTIN	4045197719102
Artikelklasse	21L

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	±0,03 mm
Steekbreedte w	2 mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedecondities	continu
Soort	HU7310
Hoekradius R	0,05 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	links
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		