

 Mahr**Digitale schuifmaat IP67 met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412731 150
GTIN	4059192002428
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Kalibratie	A1
Dieptemaat aanwezig	ja
Dieptemaat	Ø 1,6
Beklengte	40 mm
Aflezings	0,01 mm
Aflezings	0,0005 inch

Meetbereik	0 - 150 mm
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------