

Garant**Groefsteekplaat, HB7010, Steekbreedte w: 0,9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273665 0,9
GTIN	4045197719201
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Toepassing:**

Met steekhouder voor plaatbreedte 3 mm.

Opmerking:

De snijplathouders moeten bij de steekbreedte passend worden nabewerkt.

Technische beschrijving

Voor borgring volgens DIN471/472	0,8 mm
Steekbreedte w	0,9 mm
a_r	1,3 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	K
Snedecondities	continu
Soort	HB7010
Groeven volgens norm	DIN 471

Groeven volgens norm	DIN 472
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	70 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		