



Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434621 25
GTIN	4946368121123
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display en extra analoge schaal. Eenmalig instellen van de nulpositie die vast is ingevoerd. Verplaatsingssnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat. **Door netaansluiting geschikt voor continumeting.** Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

Callout:

Gegevensuitgang

Nulstellen

in willekeurige positie of absolute meetschaal.

Preset

Omschakeling 0,01 / 0,001 mm.

Aansluiting

voor netadapter.

Omkering telrichting

Weergave wisselt

van groen naar rood bij tolerantieoverschrijding.

Aan/uit

Meervoudige omschakeling

waardeopslag min. of max. en verschil.

Meetbereik instelbaar

nulpunt, analoge weergave.

Functie:

- **Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijding.**
- **Laagste waarde**
- **Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).**
- **Nulpuntweergave bijv. voor tolerantiemetingen.**
- **Omkering meetrichting**

Levering:

Inclusief kabel nr. 497660, netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498430, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Meetbereik	25 mm
Meetkracht	≤ 1,8 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Maximale afwijking	0,003 mm
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/434621-25>