

Garant GRIDLINE

Werkbank verrijdbaar, links open, rechts deur en lade, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	924014 1250
GTIN	4062406101787
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Behuizing met deur en open behuizing telkens incl. in hoogte verstelbaar verzinkt aflegbord.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75

Deurhoogte (rechts) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (rechts): 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7016.**

Technische beschrijving

Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige breedte in G	20

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal deuren	1
Aantal lades	1
kan omlaag worden gebracht	nee
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Werkblad dikte	25 mm
ComfortClose	nee
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Werkblad lengte	1250 mm
Stootranden	nee
Lades nuttige diepte in G	20
Gewicht	100,9 kg
Werkblad diepte	750 mm
Serie	Ready-to-go
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Onderbouw breedte	1100 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Hoogte	950 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Greep	nee
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12