

Garant GRIDLINE

**Werkbank verrijdbaar, links open, rechts deur en lade, hoogte 950 mm,
Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	924011 1250
GTIN	4062406101770
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen.

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Behuizing met deur en open behuizing telkens incl. in hoogte verstelbaar verzinkt aflegbord.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75

Deurhoogte (rechts) mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar (rechts): 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7016.**

Technische beschrijving

Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Werkblad diepte	750 mm

Materiaal werkblad	Bamboe
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Gewicht	96,7 kg
Onderbouw breedte	1100 mm
ComfortClose	nee
Aantal lades	1
Aantal deuren	1
Werkblad dikte	25 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Greep	nee
Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige diepte in G	20
Onderbouw diepte	700 mm
Hoogte	950 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Materiaal wiel	Polyurethaan
Serie	Ready-to-go
Nuttig ladeoppervlak in G	20x20
Werkblad lengte	1250 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Stootranden	nee
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75