

Garant GRIDLINE

Werkbank verrijdbaar, links deur, rechts 5 lades, Blad van beuken multiplex, 20x20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	924094 1250
GTIN	4062406101824
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Werkblad lengte	1250 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan

Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Onderbouw breedte	1100 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal deuren	1
Werkblad dikte	25 mm
Greep	nee
Aantal lades	5
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
ComfortClose	nee
Stootranden	nee
kan omlaag worden gebracht	nee
Gewicht	149,8 kg
Onderbouw diepte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	950 mm
Serie	Ready-to-go
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg

Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200