

Garant GRIDLINE

**Werkbank verrijdbaar, links deur, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20×20G,  
Bladlengte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	924051 1250
GTIN	4062406101794
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

**Plaatsing:**

Deurhoogte (links) mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Aantal lades	4
Werkblad diepte	750 mm

ComfortClose	nee
Gewicht	135,2 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Onderbouw breedte	1100 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Hoogte	950 mm
Serie	Ready-to-go
Lades nuttige breedte in G	20
kan omlaag worden gebracht	nee
Lades nuttige breedte	500 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Werkblad dikte	25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Niet-strepend loopvlak	ja
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Stootranden	nee
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	1250 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal deuren	1
Greep	nee
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg

Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100