

Garant GRIDLINE

**Werkbank verrijdbaar, links deur, rechts 5 lades, Bamboeblad, 20×20G,
Bladlengte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	924091 1250
GTIN	4062406101817
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm

Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Gewicht	145,6 kg
Werkblad lengte	1250 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Onderbouw breedte	1100 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Hoogte	950 mm
ComfortClose	nee
Materiaal werkblad	Bamboe
Aantal lades	5
Aantal deuren	1
Lades nuttige breedte in G	20
Greep	nee
Stootranden	nee
Materiaal wiel	Polyurethaan
Lades nuttige breedte	500 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Niet-strepend loopvlak	ja
Onderbouw diepte	700 mm
Werkblad diepte	750 mm
Serie	Ready-to-go
Werkblad dikte	25 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg

Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100