

Garant GRIDLINE

**Werkbank, verrijdbaar, elektrisch in de hoogte verstelbaar, kabel, links deur, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500/DEmm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Artikelklasse	9GG

## Omschrijving

### Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar.** Hoogteverstelling door middel van knoppen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Aansluitkabel lengte 8 m. Met stekker type F.

### Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

### Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 525

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

### Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

## Technische beschrijving

Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Aantal lades	4
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan
Niet-strepend loopvlak	ja
Aansluitspanning	250 V
ComfortClose	nee
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte in G	20
kan omlaag worden gebracht	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Greep	nee
Serie	Ready-to-go
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Onderbouw breedte	1300 mm
Hefsnelheid	9 mm/s
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Principe van de hoogteverstelling	elektrisch
Aantal deuren	1
Gewicht	172,9 kg
maximale hefkracht	6000 N

Werkblad diepte	750 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling  
Fronthoogte lade 75 mm

927805 75

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling  
Fronthoogte lade 150 mm

927805 150

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling  
Fronthoogte lade 100 mm

927805 100