

Garant GRIDLINE

Werkbank, elektrisch verrijdbaar, links deur, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20x20G, Bladlengte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	925421 1250
GTIN	4062406101893
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G en deurbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen.

Stroomvoorziening voor aandrijffunit door ingebouwde accu.

Aandrijffunit: Maximale snelheid **4 km/h**, rijrichting voor- en achteruit, bodemvrijheid 30 mm, wiel niet-strepend rubber, mechanische noodontgrendeling, hoorbare geluidsenergie (aandrijving) 45 dB(A).

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.

Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Niet-strepend loopvlak	ja
Gewicht	171 kg
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	950 mm
Aantal lades	4
Werkblad dikte	25 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
maximale hefkracht	400 N
Lades nuttige diepte in G	20
Onderbouw breedte	1100 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Greep	ja
ComfortClose	nee
kan omlaag worden gebracht	nee
Serie	Ready-to-go
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Nominale spanning	24 V
Werkblad lengte	1250 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Aantal deuren	1

Nominaal vermogen	73 W
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP X4
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
	927805 250

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling
Fronthoogte lade 250 mm

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling
Fronthoogte lade 100 mm

927805 100