

Garant GRIDLINE

Zeshoekige werkbank, 20×20G, Model: 7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	925804 7
GTIN	4062406102142
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeshoekige werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Model 6 met **6 lades**, model 7 met **7 lades** per blok.

Werkblad 50 mm dik, van beuken multiplex, watervast verlijmd. Kleurloos gelakt met UV-lak.

Plaatsing:

Lades met fronthoogtes mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Levering:

6 ladenbehuizingen, 6 tussenplaten, werkblad, bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	850 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Ladenbehuizing hoogte	800 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex

Gewicht	640 kg
Aantal lades	7
ComfortClose	nee
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	20
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	2000 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Zeshoekige werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21

lade Fronthoogte lade 200 mm

927800 200