

Garant GRIDLINE

**Zeshoekige werkbank, 20×20G, Model: T3****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 925814 T3     |
| GTIN          | 4062406102159 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Zeshoekige werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Werkblad 50 mm dik, van beuken multiplex, watervast verlijmd. Kleurloos gelakt met UV-lak.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogtes mm: 75, 75, 100

Deurhoogtes mm: 425

**Levering:**

6 ladenbehuizingen, 6 tussenplaten, werkblad, bevestigingsmateriaal.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deuren antracietgrijs, RAL 7016,

**poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte: 850 mm

Ladenbehuizing hoogte: 800 mm

Ladenbehuizing breedte: 600 mm

Ladenbehuizing diepte: 650 mm

Lades nuttige breedte: 500 mm

Lades nuttige diepte: 500 mm

**Technische beschrijving**

|  |  |
|--|--|
| Ladenbehuizing hoogte  | 800 mm   |
| Ladenbehuizing breedte   | 600 mm   |
| Lades nuttige breedte  | 500 mm   |
| Ladenbehuizing diepte  | 650 mm   |
| Materiaal werkblad   | Beuken multiplex   |
| Oppervlak werkblad   | kleurloos gelakt   |
| Lades nuttige diepte   | 500 mm   |
| Gewicht  | 462 kg   |
| Hoogte   | 850 mm   |
| Aantal lades   | 3  |
| ComfortClose   | nee  |
| Serie  | vario  |
| Nuttig ladeoppervlak in G  | 20×20  |
| Lades nuttige diepte in G  | 20   |
| Lades nuttige breedte in G   | 20   |
| Materiaaldikte   | 1 mm   |
| Werkbank hoogte  | 850 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                                    | 75 kg  |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 2000 kg  |
| Bladdikte  | 50 mm  |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                     | 100 %  |
| Deuropeningshoek   | 180 graden   |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut   | 20×20G   |
| Producttype  | Zeshoekige werkbank  |

---

**Accessoires**

|  |             |
|--|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12  | 914226 KO12 |
| Tussenplaten voor zeshoekige werkbank Geschikt voor behuizingsbreedte 600 mm | 933522 600  |
| lade Fronthoogte lade 75 mm  | 927800 75   |
| lade Fronthoogte lade 100 mm   | 927800 100  |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21  | 914227 KO21 |