

Garant

Werkblad dikte 50 mm van verlijmde beukenstroken, Diepte 750 mm, Bladlengte: 2500mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926041 2500
GTIN	4062406102319
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Opmerking:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Technische beschrijving

Dikte	50 mm
Toplaag werkblad	kleurloos gelakt
Materiaal werkblad	Massief beuken, verlijmde latten
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad

