

Weidmüller **Kabelschaar, met tweecomponenten-grepen VDE-isolatie, Totale lengte: 245mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	730250 245
GTIN	4032248945528
Artikelklasse	73H

Omschrijving**Uitvoering:**

Grepen met **isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Sniijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit	95 mm ²
totale lengte	245 mm
Snijcapaciteit tot Ø	22 mm
Fabrikantnummer	KT22
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Kunststof bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed
Oppervlak	blank

met openingsveer	nee
Producttype	Schaar